

Répartition optimisée VX³/HX³ en armoire XL³ 4000 et XL³ 6300


■ Possibilités de montage

Jeu de barres VX³ 800 A en fond d'armoire

XL³ 4000 profondeur 475 mm




Alimentation par appareil de tête jusqu'à 800 A



XL³ 4000 profondeur 725 mm




Alimentation par jeu de barres cuivre horizontal 1 ou 2 barres par pôle jusqu'à 1600 A (entraxe 75 mm)



XL³ 4000 profondeur 725 mm




Alimentation par jeu de barres alu horizontal jusqu'à 1600 A (entraxe 75 mm)




Jeu de barres alignées VX³ 630 à 1600 A, entraxe 75 mm, montage latéral en armoire derrière montant fonctionnel


XL³ 4000 profondeur 725 ou 975 mm




Alimentation par jeu de barres cuivre horizontal, 1 ou 2 barres par pôle jusqu'à 1600 A (entraxe 75 mm)



XL³ 4000 profondeur 725 ou 975 mm




Alimentation par jeu de barres cuivre horizontal, 1 à 3 barres par pôle jusqu'à 4000 A (entraxe 125 mm)




Jeu de barres alignées VX³ 630 à 1600 A, entraxe 75 mm, montage latéral en gaines à câbles interne

XL³ 4000 profondeur 475 mm avec châssis partiel




Alimentation par jeu de barres cuivre horizontal, 1 ou 2 barres par pôle jusqu'à 1600 A (entraxe 75 mm)



XL³ 4000 profondeur 725 ou 975 mm



Alimentation par jeu de barres cuivre horizontal, 1 ou 2 barres par pôle jusqu'à 1600 A (entraxe 75 mm)



Alimentation par jeu de barres cuivre horizontal, 1 à 3 barres par pôle jusqu'à 4000 A (entraxe 125 mm) Châssis partiel en profondeur 725

