

Toetsen voor bedieningen LivingLight



Opmerking : deze toetsen mogen geplaatst worden op neutrale apparaten (zonder toets)

Ref.	Toets voor 1 functie	Ref.	Toets voor 2 functies
■ NT4915N ■ L4915N	1 module Verlichte toets	□ N4911N ■ NT4911N ■ L4911N	1 module Verlichte toets
□ N4915LN	Verlichte toets hoge helderheid	□ N4911AFN ■ NT4911AFN ■ L4911AFN	Toets met ON/OFF en GEN symbool
□ N4915AN ■ NT4915AN ■ L4915AN	Toets met lampsymbool	□ N4911AGN ■ NT4911AGN ■ L4911AGN	Toets met ON/OFF symbool
□ N4915BN ■ NT4915BN ■ L4915BN	Toets met symbool trappenhal	□ N4911AHN ■ NT4911AHN ■ L4911AHN	Toets met op/neer symbool
□ N4915DN ■ NT4915DN ■ L4915DN	Toets met belsymbool	□ N4911ADN ■ NT4911ADN ■ L4911ADN	Toets met +/- symbool
□ N4915FN ■ NT4915FN ■ L4915FN	Toets met sleutelsymbool	□ N4911AIN ■ NT4911AIN ■ L4911AIN	Toets met OFF regeling en ON regeling symbool
□ N4915DD ■ NT4915DD ■ L4915DD	Toets met symbool niet-storen	□ N4911BFN ■ NT4911BFN ■ L4911BFN	Toets met bron verandering en trackverandering symbool
□ N4915MR ■ NT4915MR ■ L4915MR	Toets met symbool kamerbediening		
■ NT4915M2N ■ L4915M2N	2 modules Verlichte toets	□ N4911M2N ■ NT4911M2N ■ L4911M2N	2 modules Verlichte toets
□ N4915M2LN	Verlichte toets hoge helderheid	□ N4911M2AFN ■ NT4911M2AFN ■ L4911M2AFN	Toets met ON/OFF en GEN symbool
□ N4915M2AN ■ NT4915M2AN ■ L4915M2AN	Toets met lampsymbool	□ N4911M2AGN ■ NT4911M2AGN ■ L4911M2AGN	Toets met ON/OFF symbool
□ N4915M2BN ■ NT4915M2BN ■ L4915M2BN	Toets met symbool trappenhal	□ N4911M2AHN ■ NT4911M2AHN ■ L4911M2AHN	Toets met op/neer symbool
□ N4915M2DN ■ NT4915M2DN ■ L4915M2DN	Toets met belsymbool	□ N4911M2AIN ■ NT4911M2AIN ■ L4911M2AIN	Toets met OFF regeling en ON regeling symbool
□ N4915M2FN ■ NT4915M2FN ■ L4915M2FN	Toets met sleutelsymbool		
□ N4915M2ADN ■ NT4915M2ADN ■ L4915M2ADN	Toets met dimmersymbool		